

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Express Lim

Hurtigherdende cyanoakrylatlim med god flyt

PRODUKTBESKRIVELSE

Cyanoakrylatlim medf god flyt for små limoperasjoner. Limet herder på noen sekunder.

BRUKSOMRÅDER

God vedheft til tre, porselen, glass, keramikk, lær, metall, gummi, kork etc. Ideelt for små limoperasjoner.

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy umiddelbar limstyrke
- Hefter direkte
- Til porøse og tette materialer
- Godt valg for liming av små applikasjoner
- Svært god ytelse over tid

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Etylcyanoakrylat
Forpakning	5 gr flaske med pensel
Farge	Transparent, fargeløs til gulaktig væske
Holdbarhet	Minst 24 mndr. i uåpnet emballasje.
Lagringsforhold	Lagres kaldt og tørt. Holder seg best når lagret ved 2 til 8 °C. Temperaturer under 2 °C kan påvirke produktet negativt. Må ikke fryses.
Tetthet	Ca. 100 kg/m ³ (ISO 1183-1)
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Konsistens	Lavviskøs
Temperaturbestandighet	-30 °C til +100 °C

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C til +25 °C
----------------	------------------

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

TILHØRENDE DOKUMENTER

BEGRENSNINGER

Hefter ikke på fete plasttyper som polyetylen (PE), polypropylen (PP) og Teflon.

HÅNTERING OG RENGJØRING

God renslighet bør overholdes når man arbeider med lim. Jobb alltid forsiktig og systematisk for å unngå unødvendig søl. Rengjør utstyr og herdet lim med aceton, Casco Limtvätt eller lignende. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. Uherdet lim på huden tørkes av med en klut, vask deretter med såpe og vann.

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

FORBEHANDLING

Flatene skal være rene, tørre og frie for fett. Vask med aceton om nødvendig.

UNDERLAG/HERDEHASTIGHET

Stål mot stål	10–30 sekunder
Rustfritt stål	30–60 sekunder
Aluminium	5–15 sekunder
Zinkbelagte flater	30–90 sekunder
ABS til ABS	5–20 sekunder
ABS til NBR	3–5 sekunder
ABS til tre	5–10 sekunder
NBR til NBR	5–10 sekunder
Tre	60–75 sekunder
Polykarbonat	20–60 sekunder
Lær	30–60 sekunder

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

BRUKSANVISNING

Påfør et tynt lag med lim på den ene flaten. For mye lim forlenger herdetiden og påvirker holdfastheten negativt. Press flatene sammen og hold de sammenpresset i 15-90 sekunder, avhengig av type materiale. God kontakt mellom flatene er essensielt. Full holdfasthet etter 24 timer. Tørk av overfladig lim og sett korken på flasken. Om flasken blir stående uten kork vil limet miste effekt.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

CascoExpressLim-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf